

Návod k použití váhy OPTIMO STEEL 5000

Kat. č.: 043180

Napájení

4 x 1,5V tužkových baterií AAA

Výměna baterií: před vložením popřípadě při výměně baterií:

- váhu otočit
- otevřít schránku baterie na spodní části obslužného dílu a dle určení vložit baterie

Ustavení váhy

Abychom dosáhli dobrých výsledků vážením, postavte váhu na rovný podklad. Při ustavování váhy se bezpodmínečně vyhněte chvějícím se plochám, přímému slunečnímu záření, vlhkým nebo prašným prostorům, teplotám pod 10°C a nad 30°C.

Funkční klávesy

HOLD



Memory



On/Off/Tare



Uvedení do provozu

On/Off/Tare



Stisknout tlačítko ON, na ukazateli se objeví

-88888

Čekajte, dokud se neukáže

0,0

Vypnutí váhy

On/Off/Tare



Stisknout tlačítko OFF, váha se vypne. Tento časový úsek byl vybrán záměrně, aby se zabránilo nechtěnému vypnutí váhy.

Upozornění: Při provozu baterií se váha po 60 vteřinách nepoužívání vypne.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Funkce dovažování Memory



Váhu zapnout. Položte obal na váhu. Na ukazateli se objeví hmotnost.



Stisknout tlačítko - **Speicher/Memory** - na ukazateli se objeví:
Vážené zboží **A** vložte do obalu - na ukazateli se objeví pouze hmotnost jen váženého zboží **A**.
Stisknout tlačítko - **Speicher/Memory** - na ukazateli se objeví celková hmotnost - obalu a váž.
zboží **A**. Opět stiskněte tlačítko -



Speicher/Memory - na ukazateli se objeví:

Vážené zboží **B** přidat do nádoby. Váha ukáže hmotnost váženého zboží **B**.

Stisknout tlačítko - **Speicher/Memory** - na ukazateli se objeví celková hmotnost nádoby a obou položek zboží.

Toto je možno opakovat do výše nosnosti váhy (hmotnost nádoby a položek zboží).

Upozornění: Po sundání nádoby a položek zboží je váha opět připravena k dalšímu vážení.

Funkce tara On/Off/Tare



Váhu vypnout. Položit nádobu.



Váhu zapnout - na ukazateli se objeví
Vážené zboží **A** vložit do nádoby - na ukazateli se objeví hmotnost váženého zboží **A**.




Stisknout tlačítko TARE - na ukazateli se objeví
Do nádoby přiložit zboží **B**. Váha ukazuje pouze hmotnost zboží **B**.



Stisknete znovu tlačítko TARE - na ukazateli se objeví
Opakování je možné do maximální nosnosti váhy.

Upozornění: Po odejmutí nádoby a vážených položek se na ukazateli



objeví záporná hmotnost



Pro další vážení stisknout tlačítko TARE, objeví se

Funkce HOLD

Hold



Pro zobrazení položky velkých rozměrů nebo balíků použijte tlačítko Hold key.


Zapněte váhu, váha zobrazuje



Zmačkněte tlačítko Hold key, váha zobrazuje.....




Položte velkou (objemnou) položku nahoru na platformu na min. 5 sekund.



Váha zobrazí.....

Odstraňte položku z platformy. Váha je stále zobrazována na display přibližně 12 sekund


Hlášení závad



Vyměnit baterie, nebo je závada na síťovém napájení.



Nosnost váhy je překročena.



Váha je podtlížena; váhu vypnout a znovu zapnout.

Záruka

3 roky od data prodeje Optimo 2000/5000 poskytujeme záruku na veškeré vady, které spočívají v případných chybách materiálu nebo dílenském zpracování. Vyskytneli se závada, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo zašlete váhu (pokud možno v původním obalu popřípadě pečlivě zabalenou) přímo k nám. Prosíme o přiložení dokladu o koupi, na kterém je patrné datum prodeje.

Nepřiměřeným zacházením zaniká nárok na záruku; na příklad pokud jste použili baterie neopatřené folii nebo pokud jste váhu sami otevřeli. Současný nábytek je opatřen různými laky nebo plasty, které jsou ošetřovány různými ochrannými prostředky. Některé z těchto prostředků mohou narušit opěrné podložky váhy tak, že zanechají na nábytku nepříjemné stopy. Na takové škody nemůže být poskytnuta záruka. Použijte proto pro Vaši váhu protismýkovou podložku.

Technická data

Nosnost:

Optimo Steel

2000 g / 5000 g

Dělení stupnice:

1 g

Napájení:

4 x 1,5V tužková baterie AAA

Váha:

707 g

Rozměry:

245 x 186 x 40 mm

Talíř váhy:

160 x 165 mm

Prod. No.:

48 2154 / 48 5154



Tento přístroj odpovídá nárokům EMC (2004/108).

Upozornění: Při mimořádných elektromagnetických vlivech, např. poslechu rozhlasového přijímače v besprostřední blízkosti, mohou být negativně ovlivněny hodnoty na přístroji. Po ukončení rušivých vlivů je výrobek opět funkční, popř. je nutno přístroj znovu zapnout.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.