

ER 66S

Megafon

Kat. č. 164041

Úvodem:

ER-66 a ER-66S jsou megafony, přičemž typ ER-66S je navíc vybaven sirénou. Megafony jsou standardně vybaveny bateriovým napájením (baterie nejsou součástí dodávky), odnímatelným mikrofonem a páskem k zavěšení na rameno. Uvedené přístroje použijete k ozvučování veřejných prostranství, meetingů, shromáždění atd.

Firma MANUTAN Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace:

- odnímatelný mikrofon s vypínačem
- pásek k zavěšení na rameno
- provedení z kovu a plastu ABS
- výkon 25 W
- akustický dosah 500 - 700 m
- napájení bateriemi 8 x „C“ (velký monočlánek)
- hmotnost 4,65 kg bez baterií
- rozměry o 230 x 340 mm

Všeobecné podmínky:

Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživatelé je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. Opravy zařízení a servisní činnost může provádět pouze dodavatel systému

Popis výměny baterií:

1. Sejměte zadní kryt megafonu.
2. Vyjměte plastové držáky baterií.
3. Baterie ve správné polaritě umístěte do držáku baterií a takto obsazené držáky vsuňte do megafonu.
4. Uzavřete zadní kryt megafonu.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28


e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

Popis ovládacích prvků, obsluha:



Popis ovládacích prvků, obsluha:

1. Zavěste megafon na rameno anebo jej pevně uchopte rukou.
2. Megafon spínáte buďto tlačítkem na megafonu (je-li mikrofon zavěšen na megafonu), anebo tlačítkem na mikrofonu, máte-li megafon v ruce.
3. Mikrofon držte blízko ústům a megafon nasměrujte ve vodorovné poloze požadovaným směrem. Do mikrofonu nekřičte.
4. Regulátorem na pravé straně mikrofonu nastavte požadovanou hlasitost

Údržba:

Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu a překontrolování kabeláže.